

# Rozdělovací díl T FCK-3-PK-3-KU

Číslo dílu: 6273

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	2.4 mm
Montážní poloha	libovoln.
Tvar	tvar T
Velikost balení	10
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7::-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	je možný mazaný provoz
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Připojení pneumatiky 1	pro hadici s vnějším Ø 4 mm pro nátrubek s vnitřním průměrem 3 mm s převlečnou maticí
Pneumatické připojení 2	pro hadici s vnějším Ø 4 mm pro vsuvku s vnitřním Ø 3 mm s maticí
Materiál převlečné matice	POM
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál spojky	POM