


Jednosměrný škrticí ventil

GR-3/8-B

Číslo dílu: 6308

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	funkce jednosměrného škrticího ventilu
Připojení pneumatiky 1	vnitřní závit G3/8
Pneumatické připojení 2	vnitřní závit G3/8
Nastavovací prvek	rýhovaný šroub
Způsob upevnění	montáž do panelu s průchozí dírou volitelně:
Normální jmenovitý průtok ve směru škrcení	1010 l/min
Normální jmenovitý průtok ve zpětném směru	1150 l/min
Provozní tlak	0.01 MPa...1 MPa 0.1 bar...10 bar 1.45 psi...145 psi
Okolní teplota	-20 °C...75 °C
Materiál tělesa	tlakový odlitek ze zinku
Ochrana proti výbuchu	dbejte na upozornění v osvědčení zóna 1 (ATEX) zóna 2 (ATEX) zóna 21 (ATEX) zóna 22 (ATEX)
Montážní poloha	libovoln.
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-20 °C...75 °C
Hmotnost výrobku	225 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál seřizovacího šroubu	mosaz