


**Člen NEBO**  
**OS-1/8-B**  
Číslo dílu: 6681

**FESTO**



## Technické údaje

| Parametr                                                 | Hodnota                                                  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Funkce ventilu                                           | funkce OR („nebo“)                                       |
| Připojení pneumatiky 1                                   | G1/8                                                     |
| Pneumatické připojení 2                                  | G 1/8                                                    |
| Způsob upevnění                                          | s průchozí dírou                                         |
| normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343) | 500 l/min                                                |
| Provozní tlak                                            | 1 bar...10 bar                                           |
| Okolní teplota                                           | -10 °C...60 °C                                           |
| Materiál tělesa                                          | tvárná slitina hliníku                                   |
| Provozní médium                                          | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::-]            |
| Jmenovitá světlost                                       | 4 mm                                                     |
| Montážní poloha                                          | libovoln.                                                |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu                   | mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit) |
| Shoda s LABS                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                        |
| Teplota média                                            | -10 °C...60 °C                                           |
| Hmotnost výrobku                                         | 45 g                                                     |
| Pneumatické připojení 3                                  | G1/8                                                     |
| Upozornění k materiálu                                   | v souladu s RoHS                                         |
| Materiál těsnění                                         | NBR                                                      |