


Člen NEBO
OS-PK-3
Číslo dílu: 6684

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	funkce OR („nebo“)
Připojení pneumatiky 1	PK-3
Pneumatické připojení 2	PK-3
Způsob upevnění	s průchozí dírou
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	120 l/min
Provozní tlak	1.6 bar...8 bar
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Materiál tělesa	POM
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Jmenovitá světlost	2.4 mm
Montážní poloha	libovoln.
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	9 g
Pneumatické připojení 3	PK-3
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR