


Elektromagnetický ventil BMCH-3-3-1/8

Číslo dílu: 6687

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	3x3/2, v klidu uzavřený, monostabilní
Druh ovládání	elektrick.
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	160 l/min
Pneumatický pracovní výstup	G1/8
Provozní tlak	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar
Konstrukce	Sedlový ventil s vratnou pružinou
Způsob návratu do základní polohy	mechanická pružina
Stupeň krytí	IP65
Jmenovitá světlost	2.5 mm
Princip těsnění	měkké
Max. počet pozic pro ventily	3
Způsob řízení	přím.
Vhodnost pro podtlak	ano
Příkon přítahu	30 W
Trvalý příkon	22 W
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota média	-10 °C...60 °C
Okolní teplota	-5 °C...40 °C
Hmotnost výrobku	1010 g
Elektrické připojení	konektor
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Připojení pneumatiky 1	G1/4
Pneumatické připojení 2	G 1/8
Pneumatické připojení 3	G1/8
Materiál tělesa	hliník