

Rozdělovací blok FR-4-1/8-B

Číslo dílu: 6701

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	8.6 mm
Montážní poloha	libovoln.
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	0 bar...16 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...80 °C
Hmotnost výrobku	25 g
Počet vývodů	3
Počet přívodů	1
Připojení pneumatiky 1	vnitřní závit G1/8
Pneumatické připojení 2	vnitřní závit G1/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku