


Narážkový ventil V-5-1/4-B

Číslo dílu: 6809

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	5/2 monostabilní
Druh ovládání	mechanick.
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	550 l/min
Pneumatický pracovní výstup	G1/4
Provozní tlak	-0.95 bar...10 bar
Konstrukce	Talířové sedlo
Jmenovitá světlost	7 mm
Způsob řízení	přím.
Ochrana proti výbuchu	zóna 1 (ATEX) zóna 2 (ATEX) zóna 21 (ATEX) zóna 22 (ATEX)
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Ovládací síla	182 N
Hmotnost výrobku	240 g
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Připojení pneumatiky 1	G1/4
Pneumatické připojení 2	G 1/4
Pneumatické připojení 3	G1/4
Pneumatické připojení 4	G1/4
Připojení pneumatiky 5	G1/4
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku