


Ventil do panelu

SV-3-M5

Číslo dílu: 6817

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	3/2, v klidu uzavř., monostabil.
Druh ovládání	ruční
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	65 l/min
Provozní tlak	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar
Konstrukce	Sedlový ventil s vratnou pružinou
Způsob návratu do základní polohy	mechanická pružina
Jmenovitá světlost	2 mm
Princip těsnění	měkké
Montážní poloha	libovoln.
Způsob řízení	přím.
Směr proudění	není reverzibilní
Překrytí	pozitivní překrytí
Ochrana proti výbuchu	zóna 1 (ATEX) zóna 2 (ATEX) zóna 21 (ATEX) zóna 22 (ATEX)
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Ovládací síla	12 N
Hmotnost výrobku	40 g
Způsob upevnění	montáž do panelu s průchozí dírou
Připojení pneumatiky 1	M5
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	plast mosaz