

Tlumič hluku U-1/8-B

Číslo dílu: 6841

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Průtok vzhledem k atmosféře	1340 l/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	je možný mazaný provoz
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hladina akustického tlaku	74 dB(A)
Okolní teplota	-10 °C...70 °C
Hmotnost výrobku	8 g
Pneumatické připojení	G1/8
Materiál vložky tlumiče	PE
Materiál závitového čepu	hliník
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	hliník