

Rozbočovač LTV-2-PK-4

Číslo dílu: 6848

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [:-::-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Pneumatické připojení 2	pro hadici s vnějším Ø 6 mm
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS