


Přepínač HW-6-38

Číslo dílu: 7199

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	8/6 bistabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	180 l/min
Pneumatický pracovní výstup	M5
Provozní tlak	0 bar...8 bar
Způsob řízení	přím.
Celkový únik	1 l/h
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Jmenovitý utahovací moment	1.7 Nm
Tolerance jmenovitého utahovacího momentu	± 10 %
Připojení pneumatiky 1	M5
Pneumatické připojení 2	M5