


Ruční ventil s pákou H-4/3-M5

Číslo dílu: 7334

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	4/3, ve stř. pol. odvětraný
Druh ovládání	ruční
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	125 l/min
Pneumatický pracovní výstup	M5
Provozní tlak	0 bar...8 bar
Způsob návratu do základní polohy	mechanická pružina
Jmenovitá světlost	4 mm
Princip těsnění	měkké
Způsob řízení	nepřímo řízené
Směr proudění	není reverzibilní
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Připojení pneumatiky 1	M5
Pneumatické připojení 2	M5
Pneumatické připojení 3	nesvedeno