

Inhibiční člen VLO-R-M5

Číslo dílu: 7422

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Připojení pneumatiky 1	M5
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	80 l/min
Provozní tlak	0.001 bar...6 bar
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L