

Vícenásobná zásuvka KDVF-16-B

Číslo dílu: 7564

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	4 mm
Provozní tlak	-0.95 bar...16 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:...]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C...60 °C
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	64 g
Max. počet připojení	16
Pneumatické připojení	PK-2 PK-3 PK-4
Barva	šedá
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS