


Narážkový ventil Micro S-3-PK-3-B

Číslo dílu: 7843

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	3/2, v klidu uzavř., monostabil.
Druh ovládání	mechanick.
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	60 l/min
Pneumatický pracovní výstup	PK-3
Provozní tlak	-0.95 bar...8 bar
Konstrukce	Sedlový ventil s vratnou pružinou
Způsob návratu do základní polohy	mechanická pružina
Jmenovitá světlost	1.8 mm
Princip těsnění	měkké
Montážní poloha	libovoln.
Způsob řízení	přím.
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Ovládací síla	6 N
Hmotnost výrobku	7 g
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Připojení pneumatiky 1	PK-3
Pneumatické připojení 2	PK-3
Materiál tělesa	plast mosaz