


Tlakový spínač SPBA-P2R-G18-2P-M12-0,25X

Číslo dílu: 8000210

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV podle směrnice EU pro stroje a zařízení
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMC podle předpisů UK RoHS
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Měřená veličina	relativní tlak
Metoda měření	čidlo tlaku s tenkou kovovou vrstvou
Provozní tlak	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	je možný mazaný provoz
Spínací výstup	2x PNP
Spínací funkce	prahová hodnota s pevnou hysterezí
Funkce spínacího prvku	antivalentní
Bod sepnutí	0.25 bar
Max. bod sepnutí.	0.4 bar
Bod rozepnutí min.	0.05 bar
Max. výstupní proud DC	500 mA
Odolnost zkratu	ano
Rozsah provozního napětí, DC	19.2 V...30 V
Ochrana proti přepólování	pro všechny elektrické připojky
Elektrické připojení	4 vodiče M12x1 konektor podle EN 60947-5-2 kulatý tvar
Způsob upevnění	lze našroubovat
Pneumatické připojení	G1/8
Hmotnost výrobku	50 g
Materiál tělesa	silně legovaná nerezová ocel
Materiál elektrického připojení	PBT
Možnosti nastavení	pevně nastaven
Stupeň krytí	IP65

Parametr	Hodnota
Třída odolnosti korozi KBK	4 - zvláště vysoké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L