

Řídicí vedení
NEBC-S1G25-K-3.2-N-LE25
Číslo dílu: 8001373

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Elektrické připojení	25 pinů přímý konektor / volný konec kabelu Sub-D / -
Stínění	ano
Délka kabelu	3.2 m
Průměr kabelu	7 mm
Stupeň krytí	IP40 v namontovaném stavu
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Barva pláště kabelu	šedá
Barva tělesa	šedá