

Unášec
DARD-L1-40-S
Číslo dílu: 8001413

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	40
Radiální odchylka +/-	2 mm
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-20 °C...120 °C
Dlouhodobé maximální přípustné zatížení ve směru síly +/-	1800 N
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál čepu	silně legovaná ocel
Materiál vidlice	silně legovaná ocel
Materiál kluzného dílu	mosaz
Materiál pojistky	pružinová ocel