


# Připojovací deska VMPA14-IC-AP-S-1

Číslo dílu: 8023667

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Šířka	24.4 mm
Délka	107.3 mm
Rozteč	14.9 mm
Provozní tlak	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Řídicí tlak, MPa	0.3 MPa...0.8 MPa
Řídicí tlak	3 bar...8 bar
Certifikát	c UL us - Recognized (OL)
Značka KC	KC-EMC
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMC podle předpisů UK RoHS
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	150 g
Elektrické připojení	M8 konektor
Zzůsob upevnění připojovací desky	s průchozí dírou
Připojení řídicího tlaku vzduchu 12/14	M5
Připojení odvětrání řídicího tlaku vzduchu 82/84	M5
Připojení pneumatiky 1	M7 G1/8
Pneumatické připojení 2	M7 G 1/8
Pneumatické připojení 3	M7 G1/8
Pneumatické připojení 4	M7 G1/8
Připojení pneumatiky 5	M7 G1/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál připojovací desky	tlakový odlitek z hliníku