

Středicí dutinka ZBH-25

Číslo dílu: 8023856

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	25
Montážní poloha	libovoln.
Velikost balení	10
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií	Výrobek odpovídá interní definici výrobku společnosti Festo pro použití při výrobě baterií: Z použití jsou vyloučeny kovy s více než 1% hmotnostním podílem mědi, zinku nebo niklu. Výjimku tvoří nikl v oceli, chemicky poniklované povrchy, plošné spoje, kabely, elektrické konektory a cívky
Okolní teplota	-25 °C...60 °C
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál dutinky	silně legovaná nerezová ocel