

Pouzdro
VMPAC-ZAH-36
Číslo dílu: 8025282

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Třída odolnosti korozi KBK	4 - zvláště vysoké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Max. utahovací moment	1.7 Nm
Hmotnost výrobku	5.9 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál držáku	ušlechtilá ocel