

Škrčení
VFFG-T-M5-7
Číslo dílu: 8025711

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	funkce škrčení
Způsob upevnění	se závitem
Normální jmenovitý průtok ve směru škrčení	19.1 l/min
Provozní tlak	-0.9 bar...10 bar
Okolní teplota	-5 °C...60 °C
Jmenovitá světlost	0.7 mm
Hodnota b	0.5
Hodnota C	0.07 l/sbar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovací teplota	-20 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	0.5 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál dutého šroubu	PA