

Přísavka VAS-8-M5-S-PUR-B

Číslo dílu: 8025969

FESTO



Technické údaje

| Parametr | Hodnota |
|---|--|
| Výškové vyrovnání přísavky | 0.9 mm |
| Jmenovitá světlost | 2 mm |
| Průměr přísavky | 8 mm |
| Objem přísavky | 0.095 cm ³ |
| Činný sací průměr | 7.1 mm |
| Poloha připojení | ze strany |
| Montážní poloha | libovoln. |
| Tvar přísavky | kulatý tvar, plochý |
| Provozní tlak | -0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi |
| Jmenovitý provozní tlak | -0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi |
| Provozní médium | atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Třída odolnosti korozi KBK | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| Shoda s LABS | VDMA24364-A1-L |
| Okolní teplota | -20 °C...60 °C |
| PPřidrzná síla při jmenovitém provozním tlaku | 2.8 N |
| Hmotnost výrobku | 4 g |
| Způsob upevnění | prostřednictvím připojení pro podtlak |
| Připojení podtlaku (vakua) | M5 |
| Barva | modrá |
| Tvrdość Shore | 60 +/- 5 |
| Materiál závitového čepu | mosaz |
| Upozornění k materiálu | v souladu s RoHS |
| Materiál přísavky | TPE-U(PU) |