

Připojovací lišta P VABM-B10-25-G12-7-P53

Číslo dílu: 8026224

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Rozteč	27.5 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. počet pozic pro ventily	7
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnost výrobku	668 g
Způsob upevnění	s upevňovacím úhelníkem
Připojení pneumatiky 1	G1/2
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál připojovací lišty	tvárná slitina hliníku