


Připojovací lišta P VABM-B10-25-N12-4-P53

Číslo dílu: 8026230

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Rozteč	27.5 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. počet pozic pro ventily	4
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnost výrobku	422 g
Způsob upevnění	s upevňovacím úhelníkem
Připojení pneumatiky 1	1/2 NPT
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Aterál připojovací lišty	tvárná slitina hliníku