

Připojovací blok
VABM-B10-25E-N12-7
Číslo dílu: 8026257

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Rozteč	27.5 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. počet pozic pro ventily	7
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnost výrobku	2412 g
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Připojení řídicího tlaku 12	NPT1/8
Připojení řídicího tlaku vzduchu 14	NPT1/8
Připojení pneumatiky 1	1/2 NPT
Pneumatické připojení 3	NPT1/2
Připojení pneumatiky 5	1/2 NPT
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál připojovací lišty	tvárná slitina hliníku