

Připojovací blok VABM-B10-25E-N12-7-P3

Číslo dílu: 8026293

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Rozteč	27.5 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. počet pozic pro ventily	7
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnost výrobku	1896 g
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Připojení řídicího tlaku 12	NPT1/8
Připojení pneumatiky 1	1/2 NPT
Pneumatické připojení 3	NPT1/2
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Ateriál připojovací lišty	tvárná slitina hliníku