


Deska napájení VABF-B10-25-P1-G14

Číslo dílu: 8026317

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Provozní tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Max. utahovací moment	3 Nm
Hmotnost výrobku	26 g
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Připojení pneumatiky 1	G1/4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál napájecí desky	Hliníkový tlakový odlitek