


Připojovací lišta P VABM-B10-30-G34-4-P53-E

Číslo dílu: 8026358

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Rozteč	32 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. počet pozic pro ventily	4
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnost výrobku	1169 g
Způsob upevnění	s upevňovacím úhelníkem
Připojení pneumatiky 1	G3/4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Ateriál připojovací lišty	tvárná slitina hliníku