

Připojovací blok VABM-B10-30S-G12-3

Číslo dílu: 8026378

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Rozteč	32 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. počet pozic pro ventily	3
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnost výrobku	1013 g
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Připojení pneumatiky 1	G1/2
Pneumatické připojení 3	G1/2
Připojení pneumatiky 5	G1/2
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Ateriál připojovací lišty	tvárná slitina hliníku