


Připojovací blok VABM-B10-30E-G34-6-P3

Číslo dílu: 8026399

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Rozteč	32 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. počet pozic pro ventily	6
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnost výrobku	3079 g
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Připojení řídicího tlaku 12	G1/8
Připojení pneumatiky 1	G3/4
Pneumatické připojení 3	G3/4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Ateriál připojovací lišty	tvárná slitina hliníku