

Elektromagnetická cívka VACN-N-A1-1

Číslo dílu: 8029144

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Druh ovládání	elektrick.
Montážní poloha	libovoln.
Doba sepnutí	100%
Třída izolace	F
Třída izolace lakovaného vodiče	F
Hodnoty cívek	24 V DC: 0,7 W
Přípustné výkyvy napětí	+/- 10 %
Námořní klasifikace	viz. certifikát
Úřad, který vydal certifikát	DNV TAA000011J
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Stupeň krytí	IP65
Okolní teplota	-20 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	95 g
Elektrické připojení	tvar A podle DIN EN 175301-803
Způsob upevnění	s drážkovanou maticí
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	plast ocel
Materiál nástrčných kontaktů	mosaz
Materiál vinutí	měď