

Šroubení Y
NPFC-Y-R14-2G14-MFF
Číslo dílu: 8030232

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Materiál závitového šroubení	mosaz, poniklováno
Velikost balení	10
Provozní tlak	-0.95 bar...50 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [---:--]
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-20 °C...150 °C
Hmotnost výrobku	40.8 g
Připojení pneumatiky 1	R1/4
Pneumatické připojení 2	G 1/4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS