

# Šroubení T NPFC-T-3R12-M

Číslo dílu: 8030254

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                     | Hodnota                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Materiál závitového šroubení | mosaz, poniklováno                            |
| Velikost balení              | 10                                            |
| Provozní tlak                | -0.95 bar...50 bar                            |
| Provozní médium              | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [:-::-] |
| Třída odolnosti korozi KBK   | 1 - nízké nároky na odolnost korozi           |
| Shoda s LABS                 | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Okolní teplota               | -20 °C...150 °C                               |
| Hmotnost výrobku             | 86 g                                          |
| Připojení pneumatiky 1       | R1/2                                          |
| Pneumatické připojení 2      | R 1/2                                         |
| Upozornění k materiálu       | v souladu s RoHS                              |