

# Připojovací deska VABS-S1-1S-G38

Číslo dílu: 8032642

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                               | Hodnota                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Šířka                                  | 48 mm                                                    |
| Vychází z norem                        | ISO 5599-1                                               |
| Provozní tlak                          | 0 MPa...1.6 MPa<br>0 bar...16 bar                        |
| Řídicí tlak, MPa                       | 0 MPa...1 MPa                                            |
| Řídicí tlak                            | 0 bar...10 bar                                           |
| Vhodnost pro podtlak                   | ano                                                      |
| Značka CE (viz prohlášení o shodě)     | podle směrnice EU pro nízká napětí                       |
| Provozní médium                        | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]            |
| Upozornění k provoznímu/řídicímu médiu | mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit) |
| Třída odolnosti korozi KBK             | 0 - žádné nároky na odolnost korozi                      |
| Shoda s LABS                           | VDMA24364-B1/B2-L                                        |
| Skladovací teplota                     | -20 °C...60 °C                                           |
| Teplota média                          | -10 °C...60 °C                                           |
| Řídicí médium                          | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]            |
| Okolní teplota                         | -10 °C...60 °C                                           |
| Hmotnost výrobku                       | 230 g                                                    |
| Způsob upevnění                        | s průchozí dírou pro šroub M5                            |
| Připojení řídicího tlaku vzduchu 12/14 | G1/8                                                     |
| Připojení pneumatiky 1                 | G3/8                                                     |
| Pneumatické připojení 2                | G 3/8                                                    |
| Pneumatické připojení 3                | G3/8                                                     |
| Pneumatické připojení 4                | G3/8                                                     |
| Připojení pneumatiky 5                 | G3/8                                                     |
| Upozornění k materiálu                 | v souladu s RoHS                                         |
| Materiál připojovací desky             | tlakový odlitek z hliníku                                |