

Koncová deska VABE-S1-2LZ-G34

Číslo dílu: 8032664

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Šířka	44 mm
Funkce odvětrání	přes škrticí desku
Vychází z norem	ISO 5599-1
Provozní tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Vhodnost pro podtlak	ano
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízká napětí
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovací teplota	-20 °C...60 °C
Teplota média	-10 °C...50 °C
Řídící médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Okolní teplota	-10 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	360 g
Způsob upevnění	s průchozí dírou pro šroub M6
Připojení řídícího tlaku vzduchu 12/14	G 1/4
Připojení pneumatiky 1	G3/4
Pneumatické připojení 3	G3/4
Připojení pneumatiky 5	G3/4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál koncové desky	Hliníkový tlakový odlitek