

Upevnění NEAU-A-N8-1

Číslo dílu: 8032868

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	1
Tvar	do drážky T
Způsob upevnění	upevněno do drážky T podélně a příčně k drážce T lze shora nasadit do drážky
Okolní teplota	-25 °C...85 °C
Skladovací teplota	-25 °C...85 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Materiál tělesa	zesílený PA
Materiál šroubů	silně legovaná nerezová ocel
Materiál kamene do drážky	mosaz, poniklováno