

Připojovací deska
VMPA2-FB-AP-2-1-T0-RV
Číslo dílu: 8034550

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Šířka	52 mm
Délka	107.3 mm
Rozteč	21 mm
Max. počet pozic pro ventily	2
Provozní tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Řídicí tlak, MPa	0.3 MPa...0.8 MPa
Řídicí tlak	3 bar...8 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	190 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál připojovací desky	tlakový odlitek z hliníku