



Napájecí deska, vert. výst. VMPA2-VSP-QS6

Číslo dílu: 8035441

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Rozteč	21 mm
Provozní tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Řídicí tlak, MPa	0.3 MPa...0.8 MPa
Řídicí tlak	3 bar...8 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	80 g
Připojení pneumatiky 1	QS-6
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál napájecí desky	zesílený PA