

Rozvaděčová průchodka NEFU-D12G4-R3DW4

Číslo dílu: 8040457

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Délka	40,1 mm
Odpovídá normám	EN 61076-2-101 IEC 60603-7-3
Způsob upevnění	přišroubováno
Elektrické připojení 1	přímá zásuvka M12x1, 4 piny, kódování D
Elektrické připojení 2	úhlová zásuvka, RJ45, 4 piny
Rozsah provozního napětí, DC	0 V...30 V
Proudová zatížitelnost při 40 °C	2 A
Odolnost nárazům napětí	0.8 kV
Vlastnosti přenosu	odpovídající kategorii 5, EN 50173, třída D Odpovídající kategorii 5, ISO/IEC 11801, třída D
Stupeň krytí	IP20 IP65 IP67
Okolní teplota	-5 °C...60 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída znečištění	3
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Materiál tělesa	mosaz, poniklováno PA tlakový odlitek ze zinku
Barva tělesa	černá
Materiál nástrčných kontaktů	mosaz pozlaceno