


# Rozvaděčová průchodka NEFU-D12G4-D12DG4

Číslo dílu: 8040459

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                         | Hodnota                                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odpovídá normám                  | EN 61076-2-101                                                                                  |
| Způsob upevnění                  | příšroubováno                                                                                   |
| Elektrické připojení 1           | přímá zásuvka M12x1, 4 piny, kódování D                                                         |
| Elektrické připojení 2           | přímá zásuvka, M12x1, 4 piny, kód D                                                             |
| Rozsah provozního napětí, DC     | 0 V...30 V                                                                                      |
| Proudová zatížitelnost při 40 °C | 4 A                                                                                             |
| Odolnost nárazům napětí          | 0.8 kV                                                                                          |
| Vlastnosti přenosu               | odpovídající kategorii 5, EN 50173, třída D<br>Odpovídající kategorii 5, ISO/IEC 11801, třída D |
| Stupeň krytí                     | IP65<br>IP67                                                                                    |
| Okolní teplota                   | -25 °C...85 °C                                                                                  |
| Shoda s LABS                     | VDMA24364-zóna III                                                                              |
| Upozornění k materiálu           | v souladu s RoHS                                                                                |
| Třída znečištění                 | 3                                                                                               |
| Třída odolnosti korozi KBK       | 1 - nízké nároky na odolnost korozi                                                             |
| Materiál tělesa                  | mosaz, poniklováno                                                                              |
| Barva tělesa                     | stříbrná                                                                                        |
| Materiál nástrčných kontaktů     | mosaz<br>pozlaceno                                                                              |