

Deska regulátoru VMPA14-B8-R3-M5-06

Číslo dílu: 8043520

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Šířka	14 mm
Montážní poloha	libovoln.
Pneumatická vertikální výstavba	Redukční ventil pro 4
Funkce regulátoru	konstantní výstupní tlak se sekundárním odvětráním
Rozsah regulace tlaku	2 bar...6 bar
Vstupní tlak 1	0.5 bar...10 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stupeň krytí	IP65 podle IEC 60529
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Max. utahovací moment	0.65 Nm
Hmotnost výrobku	76 g
Způsob upevnění vertikální výstavby	na řadovou připojovací desku
Připojení manometru	M5
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál ovládacího dílu	PA
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa regulátoru	PA