


Připojovací deska VABS-K1-7B-12-M5-P

Číslo dílu: 8047064

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	1.2 mm
Velikost ventilu	7 mm
Fluidní připojení	Vnitřní závit M5
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	směr připojení dole
Směr proudění	reverzibilní
Provozní médium	kapalná média plynná média
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	Dbejte na odolnost materiálů, které jsou v kontaktu s médiem
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota	-20 °C...70 °C
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Teplota média	0 °C...50 °C
Okolní teplota	0 °C...50 °C
Max. utahovací moment, upevnění ventilu	0.15 Nm
Max. utahovací moment šroubení	0.6 Nm
Hmotnost výrobku	3.3 g
Způsob upevnění připojovací desky	s průchozí dírou
Způsob upevnění ventilu	s vnitřním závitem
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál připojovací desky	PEEK
Materiál závitové dutinky	silně legovaná ocel, nerezová