


Ventil s pákou a kladičkou VMEF-RT-M32-M-G14

Číslo dílu: 8047095

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	3/2 monostabilní
Druh ovládání	mechanick.
Šířka	20 mm
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	870 l/min
Pneumatický pracovní výstup	G1/4
Provozní tlak	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar
Konstrukce	páka s kladičkou Talířové sedlo
Způsob návratu do základní polohy	mechanická pružina
Max. mez zdvihu (tvrdá)	6.3 mm
Jmenovitá světlost	6 mm
Upozornění k použití	Nebezpečí uskřípnutí
Princip těsnění	měkké
Montážní poloha	libovoln.
Způsob řízení	přím.
Směr proudění	reverzibilní
Překrytí	Nulové překrytí
Max. rychlost ovládání při bočním ovládání	1.4 m/s
Max. frekvence spínání	3 Hz
Úhel vačky	30 stupeň
Ochrana proti výbuchu	zóna 1 (ATEX) zóna 2 (ATEX) zóna 21 (ATEX) zóna 22 (ATEX)
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C...60 °C
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Upozornění k teplotě okolí	vliv tepla na opotřebení
Ovládací síla	35.2 N

Parametr	Hodnota
Hmotnost výrobku	204 g
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Připojení pneumatiky 1	G1/4
Pneumatické připojení 2	G 1/4
Pneumatické připojení 3	G1/4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál ovládacího nástavce	ocel, pozinkováno
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	tvárný slitina hliníku, eloxováno