

# Modul se vstupy CTMM-S1-A-8E-A-M8-4

Číslo dílu: 8047506

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Rozměry Š x D x V	27 mm x 123 mm x 40 mm
Rozteč	28 mm
Hmotnost výrobku	75 g
Teplota média	-5 °C...50 °C
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Skladovací teplota	-20 °C...40 °C
Stupeň krytí	IP65 IP67
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Odolnost vibracím	test použití v dopravě, stupeň 2, podle FN 942017-4 a EN 60068-2-6
Odolnost nárazům	zkouška odolnosti nárazům, stupeň 2 podle normy FN942017-5 a EN 60068-2-27
Max. délka vedení	30 m
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	zesílený PA
Diagnostika prostřednictvím LED	chyby jednotlivých modulů
Počet výstupů	0
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Jmenovité provozní napětí logiky/čidel, DC	24 V
Přípustné výkyvy napětí elektroniky/čidel	± 25 %
Vlastní příkon při jmenovitém provozním napětí elektroniky/čidel	typicky 12 mA
Elektrické připojení vstupu, funkce	Analogový vstup
Elektrické připojení vstupu, druh připojení	8x zásuvka
Elektrické připojení vstupu, připojovací technika	M8x1, kódování A podle EN 61076-2-104
Elektrické připojení vstupu, počet pinů/vodičů	4
Počet vstupů	8
Max. celkový proud vstupů na modul	0.2 A
Měřená veličina	proud
Rozsah signálu	4 - 20 mA
Oddělení potenciálu, kanál - kanál	ne

<b>Parametr</b>	<b>Hodnota</b>
Oddělení potenciálu kanál – vnitřní sběrnice	ne
Jištění (zkrat)	interní elektronická pojistka