

Lámací páka s kladičkou VAOM-R4-20-D2-32

Číslo dílu: 8049237

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Šířka	20 mm
Druh ovládání	mechanick.
Montážní poloha	rovina pohybu
Konstrukce	lámací páka s kladičkou
Způsob řízení	přím.
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Způsob upevnění	příšroubováno
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál ovládacího nástavce	ocel, pozinkováno