

## Paralelní sada EAMM-U-60-D32-57AC-91

Číslo dílu: 8058929

**FESTO**



### Technické údaje

| Parametr                     | Hodnota                 |
|------------------------------|-------------------------|
| Velikost                     | 60                      |
| Montážní poloha              | libovoln.               |
| Max. otáčky                  | 6000 1/min              |
| Shoda s LABS                 | VDMA24364-B2-L          |
| Skladovací teplota           | -25 °C...60 °C          |
| Relativní vlhkost vzduchu    | 0 - 95 %                |
| Stupeň krytí                 | IP40                    |
| Okolní teplota               | -10 °C...60 °C          |
| Moment setrvačnosti          | 26.7 kg.mm <sup>2</sup> |
| Moment při chodu naprázdno   | 0.07 Nm                 |
| Přenositelný krouticí moment | 3 Nm                    |
| Hmotnost výrobku             | 1150 g                  |
| Kód rozhraní ovladače        | D32                     |
| Kód rozhraní motoru In       | 57AC                    |
| Upozornění k materiálu       | v souladu s RoHS        |