


# Paralelní sada EAMM-U-86-S62-70AA-102

Číslo dílu: 8059028

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	86
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	5000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	175 kg.mm <sup>2</sup>
Moment při chodu naprázdno	0.25 Nm
Přenositelný krouticí moment	9.5 Nm
Hmotnost výrobku	2500 g
Kód rozhraní ovladače	S62
Kód rozhraní motoru In	70AA
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS