

Konektor spojky NPHS-S6-M-G12

Číslo dílu: 8059260

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	7.85 mm
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	1002 l/min...2000 l/min
Jmenovitý průtok přepočtený podle ISO 8778	1086.2 l/min...2168 l/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	je možný mazaný provoz
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Jmenovitý utahovací moment	14 Nm
Tolerance jmenovitého utahovacího momentu	± 20 %
Hmotnost výrobku	50 g
Připojení pneumatiky 1	vnější závit G1/2
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění závitu	PA66-GF30 / TPE-U
Informace o materiálu	ocel, pozinkováno