

Hadice z plastu PTFEN-10X1,5-NT-300

Číslo dílu: 8061180

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vnější Ø	10 mm
Poloměr ohybu významný pro průtok	100 mm
Vnitřní Ø	7 mm
Min. poloměr ohybu	70 mm
Upozornění k použití	hadice bez potisku
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 MPa...0.5 MPa -0.95 bar...5 bar -13.775 psi...72.5 psi
Provozní tlak závislý na teplotě	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Požární zkouška materiálu	UL94 V-0
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Třída čistého prostoru	Staticky instalovaný prvek, nelze smysluplně ohodnotit podle ISO 14644-1
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Okolní teplota	-20 °C...150 °C
Hmotnost výrobku podle délky	0.086 kg/m
Pneumatické připojení	pro nástrčné připojení s vnějším průměrem 10 mm pro nátrubek s vnějším Ø 10 mm s převlečnou maticí
Barva	přírodní
Tvrdost Shore	D 55 +/-5
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál hadice	PTFE